



VacuStar 900 = 621
 VacuStar 1300 = 772
 VacuStar 1600 = 922

Rexroth 56, 63 / Parker F12- 60 + F12- 40 = 232
 Rexroth 81, 90 / Parker F12- 80 = 242
 Rexroth 107, 125 / Parker F12-110 = 248



Anziehdrehmoment Pos. 30 + 35, MA = 79 Nm

(xx) Bei Ausführung 210061-03 wird Pos.25 durch Pos.27 ersetzt.
 Pos.45 wird mit Pos.32 an Pos.5 angeschraubt.

Weitere Abmaße siehe Maßblatt: 920080-00M

Positionsnummern siehe Stückliste: 210061-01 oder 210061-02

Hydromotor schematisch gezeichnet

Wellenüberstand Hydromotor 11mm

Wellenunterstand Vacustar 0,5mm

Abstand Kuplung zu Kuplung 4mm

Erstellt: Issued:	27.06.2007 M.Waßmer	Gepüft: Checked:	10.03.2008 D.Reinger	Genehmigt: Approved:	10.03.2008 R.Jäger
Ersatz für: Replaces:		Ersetzt durch: Replaced by:		Maßstab: Scale:	1 : 4
				Sprache: Language:	de